

Produktdatenblatt

Eigenschaften

VW3A7603R30

Bremswiderstand, 27Ohm, 200 W, f. Lexium 15, Kabel 3m, IP20



Hauptmerkmale

Baureihe	Altivar Lexium
Kompatible Produktfamilie	Lexium 05 Altivar 32 Lexium 28 Altivar Maschine ATV320 Lexium 52 Lexium 32i Lexium 32 Lexium 15 Easy Lexium 16
Produktkompatibilität	ATV32HU22M2 Frequenzumrichter ATV320 bei 2,2 kW, 200-240 V, Einzelphase Motion Servoantrieb LXM16D bei 0,75 kW, 200 - 230 V, Einzelphase Motion Servoantrieb LXM16D bei 1 kW, 200 - 230 V, Einzelphase Motion Servoantrieb LXM16D bei 1,5 kW, 200 - 230 V, Einzelphase
Produkt- oder Komponententyp	Bremswiderstand
Ohmscher Widerstand	27 Ohm

Zusatzmerkmale

Spitzenenergie	4300 J bei 480 V 4900 J bei 400 V 7400 J bei 230 V 9700 J bei 115 V
Mittlere verfügbare Leistung	50 W bei 50 °C
Dauerleistung	200 W
Schutzart	Thermischer Schutz über den Servoantrieb
Produktgewicht	1,2 kg
Kabellänge	3 m

Montage

Schutzart (IP)	IP65
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...50 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,5 cm
VPE 1 Breite	40,0 cm
VPE 1 Länge	13,0 cm
VPE 1 Gewicht	1,21 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit


REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <input checked="" type="checkbox"/> EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Bremswiderstand

Abmessungen



Abmessungen in mm

b	b1	c	c1	H
251	216	15	15,5	204

Abmessungen in in.

b	b1	c	c1	H
9,88	8,50	0,59	0,61	8,03