



### Hauptmerkmale

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Baureihe                     | Linergy              |
| Produkt- oder Komponententyp | Cable end            |
| Kabelendengröße              | Mittel               |
| Normen                       | NF C 63-023          |
| Verpackungstyp               | Spender              |
| Menge pro Satz               | 5 Sätze von 200      |
| Kabel-Querschnitt            | 0,75 mm <sup>2</sup> |

### Zusatzmerkmale

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Kabelendentyp             | Einzelader                 |
| Zusätzliche Informationen | Without marker tag holder  |
| Farbe                     | Blau                       |
| Blendenmaterial           | Halogenfreier Kunststoff   |
| Leitungswerkstoff         | Kupfer entspricht ISO 1337 |
| Anzahl der Kabel          | 1                          |
| AWG-Messgerät             | AWG 20                     |
| Frontringabmessungen      | Ø 3,3 mm                   |
| Rohrdurchmesser           | 1,5 mm                     |
| Länge                     | 14 mm                      |
| Rohrlänge                 | 8 mm                       |
| Produktgewicht            | 0,15 kg                    |

### Montage

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Produktzertifizierungen         | UL           |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -20...105 °C |

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 0,400 cm  |
| VPE 1 Breite  | 0,400 cm  |
| VPE 1 Länge   | 1,400 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 0,100 g   |
| VPE 2 Art     | BB1       |
| VPE 2 Menge   | 1000      |
| VPE 2 Höhe    | 7,100 cm  |
| VPE 2 Breite  | 12,700 cm |
| VPE 2 Länge   | 13,400 cm |
| VPE 2 Gewicht | 145,000 g |
| VPE 3 Art     | S04       |
| VPE 3 Menge   | 40000     |

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 3 Höhe    | 30,000 cm |
| VPE 3 Breite  | 40,000 cm |
| VPE 3 Länge   | 60,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 6,681 kg  |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    |  <a href="#">REACH-Deklaration</a>                               |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                                                                                |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                     |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                                                                                                |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           |  <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                        |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     |  <a href="#">Ja</a>                                              |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                 |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| PVC-frei                            | Ja                                                                                                                                                |
| Enthält Halogene                    | Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen                                                                                                        |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|