

NSYETU48

Modulare Abstandhalter 48x25 für die
Installation von Geräten oder Schienen.
Versorgung: 20 Einheiten.



Hauptmerkmale

Kategorie	Montagezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Abstandshalter
Kompatible Produktfamilie	Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3CM
Anwendung	Mehrzweck
Nennmaße des Gehäuses	-
Montageort	Geräte oder Schienen
Produktbestimmung	Vom Grundrahmen oder der Montageplatte
Geräteaufbau	1 Abstandshalter
Menge pro Satz	Satz à 20
Material	Stahl

Zusatzmerkmale

Oberflächenbeschaffenheit	Verzinkt
Befestigungsmodus	Durch Schraube
Anpassung	25 mm
Höhe	48 mm
Breite	40 mm
Tiefe	37 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,500 cm
VPE 1 Breite	4,000 cm
VPE 1 Länge	5,000 cm
VPE 1 Gewicht	37,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	7,500 cm
VPE 2 Breite	8,500 cm
VPE 2 Länge	13,500 cm
VPE 2 Gewicht	770,000 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	80
VPE 3 Höhe	15,000 cm
VPE 3 Breite	15,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	3,264 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------