



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony 9001K
Produkt- oder Komponententyp	Frontelement für Drucktaster
Kurzbezeichnung des Geräts	9001K
Betriebsprofil	Projizierend, unbeschriftet
Zusätzliche Informationen für den Bediener	Ohne Schutzkragen

Zusatzmerkmale

Montagedurchmesser	30 mm
Form des Signaleinheitkopfes	Rund
Operatortyp	Rückstellung
Produktgewicht	0,09 kg
Blendenmaterial	Metall
Kappe/Betätigungsselement oder Linsenfarbe	7 Farben zur Auswahl
Betriebsprofil	Projizierend
Operatortyp	Rückstellung
Art und Zusammensetzung der Kontakte	Ohne Kontaktblock

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,08 cm
VPE 1 Breite	5,842 cm
VPE 1 Länge	7,112 cm
VPE 1 Gewicht	104,326 g
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	3200
VPE 2 Höhe	101,6 cm
VPE 2 Breite	101,6 cm
VPE 2 Länge	121,92 cm
VPE 2 Gewicht	347,451 kg

Nachhaltigkeit


Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja

Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung


Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen



Montageposition des Kontaktblocks


Draufsicht und Rückansicht



- (1) Es können bis zu 3 Kontaktblockebenen montiert werden (max. 6 Kontaktblöcke).
- (2) Operator
- (3) Fixierungskerbe
- (4) Seite 1
- (5) Seite 2

Schalttafelausschnitt

Abstände



Legendenleiste	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2..	57,2	2.25	44,5	1.75
9001KN3..	57,2	2.25	50,8	2.00

Detailangaben zu den einzelnen Ausschnitten

2 Alternativen

