



Hauptmerkmale

| | |
|---|--|
| Baureihe | Harmony XAC |
| Produkt- oder Komponententyp | Frontelement für Drucktaster |
| Komponentenname | XACB |
| Beschriftung | Unbeschriftet |
| Zusätzliche Informationen für den Bediener | Mit Balg |
| Steuerweg | 16 mm |
| Kappe/ Betätigungs element oder Linsenfarbe | Grün |
| Produktkompatibilität | XESD1291 XESD1281 XESD1181 XESD1191 |
| Verkauf je unteilbare Menge | 10 |

Zusatzmerkmale

| | |
|----------------|----------|
| Produktgewicht | 0,005 kg |
|----------------|----------|

Montage

| | |
|----------------------------------|---|
| Normen | IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 14 EN 60947-5-1 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25...70 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...70 °C |
| Vibrationsfestigkeit | 15 Gn (f= 10...500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6 |
| Stoßfestigkeit | 100 gn entspricht IEC 60068-2-27 |
| Schutzklasse für Stromschläge | Klasse II entspricht IEC 61140 |
| Schutzart (IP) | IP65 entspricht IEC 60529 |
| Schutzart (IK) | IK08 entspricht EN 50102 |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|--------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 8,0 cm |
| VPE 1 Breite | 4,0 cm |
| VPE 1 Länge | 8,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 7,0 g |
| VPE 2 Art | BAG |
| VPE 2 Menge | 10 |
| VPE 2 Höhe | 8,0 cm |
| VPE 2 Breite | 4,0 cm |
| VPE 2 Länge | 8,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 72,0 g |

Nachhaltigkeit

| | |
|----------------------------------|---|
| REACH-Verordnung | <input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <input checked="" type="checkbox"/> EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | <input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|