

# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

# LV426930T

Direkter Drehantrieb mit schwarzem Griff für  
ComPact NSXm/PowerPact B, IP40



### Hauptmerkmale

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Kompatible Produktfamilie    | PowerPact PowerPact B<br>ComPacT neue Generation ComPacT NSXm neue Generation |
| Produkt- oder Komponententyp | Drehgriff   |
| Zubehör / Teiletyp           | Steuerungszubehör   |
| Grifffarbe                   | Schwarz   |
| Farbe der Grifffrontplatte   | Schwarz   |
| Montageart des Gehäuses      | Direkt  |

### Zusatzmerkmale

|  |   |
|--|---|
| Verriegelung des Drehgriffs            | Vorhängeschloss in AUS-Stellung<br>1 bis 3 Vorhängeschlösser<br>Vorhängeschloss in EIN-Position |
| Montageposition des Geräts             | Vorne   |
| Beschreibung der Verriegelungsoptionen | 1 bis 3 Vorhängeschlösser Ø 4 bis Ø 8   |

### Montage

|                |      |
|----------------|------|
| Schutzart (IP) | IP40 |
|----------------|------|

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 7,500 cm  |
| VPE 1 Breite  | 8,200 cm  |
| VPE 1 Länge   | 8,800 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 182,000 g |
| VPE 2 Art     | S03       |
| VPE 2 Menge   | 45        |
| VPE 2 Höhe    | 30,000 cm |
| VPE 2 Breite  | 30,000 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 8,630 kg  |

### Nachhaltigkeit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                       |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>           |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja  |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja  |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>    |

---

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | <input checked="" type="checkbox"/> Ja                       |
| Umweltpunktdeklaration          | <input checked="" type="checkbox"/> Produktumweltprofil      |
| Kreislaufwirtschafts-Profil     | <input checked="" type="checkbox"/> Entsorgungsinformationen |
| Enthält Halogene                | Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen                   |

---

### Vertragliche Gewährleistung

---

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|

---