



## Hauptmerkmale

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Kompatible Produktfamilie    | PowerPact PowerPact B<br>ComPacT neue Generation ComPacT NSXm neue Generation |
| Produkt- oder Komponententyp | Drehgriff   |
| Zubehör / Teilettyp          | Steuerungszubehör   |
| Grifffarbe                   | Rot   |
| Farbe der Grifffrontplatte   | Gelb  |
| Montageart des Gehäuses      | Verlängert  |

## Zusatzmerkmale

|  |  |
|--|--|
| Verriegelung des Drehgriffs            | Vorhängeschloss in AUS-Stellung<br>1 bis 3 Vorhängeschlösser |
| Montageposition des Geräts             | Vorne  |
| Beschreibung der Verriegelungsoptionen | 1 bis 3 Vorhängeschlösser Ø 4 bis Ø 8                        |

## Montage

|                |      |
|----------------|------|
| Schutzart (IP) | IP65 |
|----------------|------|

## Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 9,000 cm  |
| VPE 1 Breite  | 9,000 cm  |
| VPE 1 Länge   | 45,500 cm |
| VPE 1 Gewicht | 685,000 g |
| VPE 2 Art     | S04       |
| VPE 2 Menge   | 12        |
| VPE 2 Höhe    | 30,000 cm |
| VPE 2 Breite  | 40,000 cm |
| VPE 2 Länge   | 60,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 8,997 kg  |

## Nachhaltigkeit

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                    |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>        |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform mit Ausnahmen                    |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                       |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a> |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                       |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>      |

---

Kreislaufwirtschafts-Profil

 [Entsorgungsinformationen](#)

---

Enthält Halogene

Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

---

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie

18 Monate

---