



### Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P PrismaSeT G
Produkt- oder Komponententyp	Schiene
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G PrismaSeT PrismaSeT P
Schiendentyp	Modular
Installiertes Gerät	Acti 9: fixiert modulares Gerät Multi 9: fixiert modulares Gerät ComPact: fixiert NG160 ohne Erdschlussenschutz - Steuerung: Kippschalter ComPact: fixiert NG160 NA ohne Erdschlussenschutz - Steuerung: Kippschalter ComPact: fixiert NG160 mit Erdschlussenschutz - Steuerung: Kippschalter ComPact: fixiert NSXm - Steuerung: Kippschalter
Beschreibung der Pole	1 3P: fixiert NG160 1 4P: fixiert NG160 1 3P: fixiert NG160 NA 1 4P: fixiert NG160 NA

### Zusatzmerkmale

Die Installationsbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Bodenstehendes Gehäuse - Breite 850 mm Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm Paketgehäuse - Breite 555 mm
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	5 Module: NG160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 5 Module: NG160 NA ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 5 Module: NG160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 5 Module: modulares Gerät in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 5 Module: modulares Gerät in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 5 Module: modulares Gerät in 850 mm breitbodenstehendes Gehäuse 5 Module: modulares Gerät in 650 mm breitGehäuse 5 Module: modulares Gerät in 555 mm breitPaketgehäuse
Geliefertes Zubehör	4 modulare Anbringer
9-mm-Raster	48
Menge pro Satz	Satz à 1
Höhe	35 mm
Breite	432 mm
Tiefe	40 mm
Produktgewicht	0,14 kg
Farbe	Natur
Material	Metall

### Montage

Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,7 cm
VPE 1 Breite	6,3 cm
VPE 1 Länge	34,3 cm
VPE 1 Gewicht	160 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	15
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	2,78 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	120
VPE 3 Höhe	28 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	33,5 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <input checked="" type="checkbox"/> EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Umweltproduktdeklaration	<input checked="" type="checkbox"/> Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------