



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G
Produkt- oder Komponententyp	Eingehender Anschlussblock
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 Gehäuse
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Normen	IEC 61439-2, Innengehäuse IEC 61439-1, Innengehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Position des Anschlusses	Oben
PTC_D77176_MGA	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Bodenstehendes Gehäuse - Breite 850 mm Paketgehäuse - Breite 600 mm Bodenstehendes Gehäuse + Kanal - Breite 600 + 300 mm Wandmontiertes Gehäuse + Kanal - Breite 600 + 300 mm
Installiertes Gerät	ComPact: fixiert INS250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPact: fixiert INV250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPact: fixiert INV100 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPact: fixiert NSX100 - 160 ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPact: fixiert NSX250 ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPact: fixiert INV160 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPact: fixiert INV200 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation
Nennbetriebsstrom Ie	250 A
Produktgewicht	1,36 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikobewertung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,5 cm
VPE 1 Breite	22,0 cm
VPE 1 Länge	22,0 cm
VPE 1 Gewicht	1,337 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	105
VPE 2 Höhe	78,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	151,5 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------