



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P PrismaSeT P Active
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld PrismaSeT PrismaSeT P Active Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Einfach

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Gehäuse - Breite 800 mm
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Lackiertes Stahlblech
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Beschichtung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Grün (RAL 6029)
Höhe	50 mm
Breite	800 mm
Produktgewicht	0,80 kg
Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	800 mm PrismaSeT P Gehäuse

Montage

Schutzart (IP)	IP31 IP41 IP55
----------------	----------------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,400 cm
VPE 1 Breite	4,600 cm
VPE 1 Länge	81,600 cm
VPE 1 Gewicht	1,316 kg
VPE 2 Art	X12
VPE 2 Menge	110
VPE 2 Höhe	74,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	163,000 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------