



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Verstärkungswinkel
Zubehör / Teilekategorie	Gehäusezubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Rahmen
Geräteanwendung	Seismisch
Geliefertes Zubehör	1 x Winkel 4 x Schrauben

Zusatzmerkmale

Die Installationsbeschreibung	Gehäuse Schaltfeldkanal
Einsatzbedingung	4 Halterungen für Strukturverstärkung von 300 mm Breite Kanal 4 Halterungen für Strukturverstärkung von 400 mm Breite Schaltfeldkanal 4 Halterungen für Strukturverstärkung von 650 mm Breite Gehäuse 6 Halterungen für Strukturverstärkung von 650 + 150 mm Breite Gehäuse 4 Halterungen für Strukturverstärkung von 800 mm Breite Gehäuse
Normen	IEC 61439-1
Menge pro Satz	Satz à 1
Höhe	73 mm
Länge	79 mm
Breite	28 mm
Farbe	Natur
Material	Zink-beschichteter Stahl

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3 cm
VPE 1 Breite	5 cm
VPE 1 Länge	10 cm
VPE 1 Gewicht	189 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	4,073 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	160
VPE 3 Höhe	28 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	45 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltpunktdekclaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------