



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	ComPact: fixiert INS320 - 400 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPact: fixiert INS500 - 630 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPact: fixiert INV320 - 400 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPact: fixiert INV500 - 630 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation
Beschreibung Pole	1 3P: Montageplatte Träger: INS320 - 400 horizontal Anlage 1 4P: Montageplatte Träger: INS320 - 400 horizontal Anlage 1 3P: Montageplatte Träger: INS500 - 630 horizontal Anlage 1 4P: Montageplatte Träger: INS500 - 630 horizontal Anlage 1 3P: Montageplatte Träger: INV320 - 400 horizontal Anlage 1 4P: Montageplatte Träger: INV320 - 400 horizontal Anlage 1 3P: Montageplatte Träger: INV500 - 630 horizontal Anlage 1 4P: Montageplatte Träger: INV500 - 630 horizontal Anlage
Betriebsposition	Horizontal

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Anschlussposition	Direktverbindung
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	5
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Höhe	250 mm
Breite	500 mm
Produktgewicht	0,92 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INS320 - 400 fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INS320 - 400 fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INS500 - 630 fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INS500 - 630 fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INV320 - 400 fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INV320 - 400 fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INV500 - 630 fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INV500 - 630 fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 5

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,0 cm
VPE 1 Breite	26,5 cm
VPE 1 Länge	51,5 cm
VPE 1 Gewicht	907,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	16,5 cm
VPE 2 Breite	27,5 cm
VPE 2 Länge	53,0 cm
VPE 2 Gewicht	9,325 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	90
VPE 3 Höhe	41,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	95,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------