



#### Hauptmerkmale

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Baureihe                     | PrismaSeT   |
| Baureihe                     | PrismaSeT G<br>PrismaSeT P  |
| Produkt- oder Komponententyp | Sechskantabstandhalter  |
| Zubehör / Teilekategorie     | Installationszubehör  |
| Produktname                  | PrismaSeT PrismaSeT P Schalfeld<br>PrismaSeT PrismaSeT G Frontabdeckung,<br>Stützprofil |
| Schalfeld-Geräte-Verbindung  | Erdungsschiene: vertikal durch Schrauben  |

#### Zusatzmerkmale

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Montagemodus                  | Durch Schrauben   |
| Montagehalterung              | Funktionsprofile  |
| Die Installationsbeschreibung | Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm<br>Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm<br>Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm<br>Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm<br>Gehäuse<br>Schalfeldkanal |
| ISO-Gewinde                   | M5  |
| Menge pro Satz                | Satz à 4  |
| Höhe                          | 9 mm  |
| Farbe                         | Natur   |
| Produktgewicht                | 0,02 kg   |

#### Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 1,0 cm  |
| VPE 1 Breite  | 3,0 cm  |
| VPE 1 Länge   | 3,0 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 28,0 g  |
| VPE 2 Art     | S02     |
| VPE 2 Menge   | 50      |
| VPE 2 Höhe    | 15,0 cm |
| VPE 2 Breite  | 30,0 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 1,72 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt  |
| REACH-Verordnung                    | REACH-Deklaration  |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja   |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja   |
| Quecksilberfrei                     | Ja   |
| RoHS-Richtlinie für China           | RoHS-Erklärung Für China   |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | Ja   |
| Umweltpunktdekclaration             | Produktumweltprofil  |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                            |
| PVC-frei                            | Ja   |
| Enthält Halogene                    | Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen                                   |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|