



#### Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Sechskantabstandhalter
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld PrismaSeT PrismaSeT G Frontabdeckung, Stützprofil PrismaSeT Prisma PH Schaltfeld PrismaSeT Prisma iPM L Gehäuse PrismaSeT Prisma iPM M Gehäuse
Schaltfeld-Geräte-Verbindung	Erdungsschiene: vertikal durch Schrauben

#### Zusatzmerkmale

Montagemodus	Durch Schrauben
Montagehalterung	Funktionsprofile
Die Installationsbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm Gehäuse Schaltfeldkanal
ISO-Gewinde	M6
Menge pro Satz	Satz à 4
Höhe	9 mm
Farbe	Natur
Produktgewicht	0,06 kg

#### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,7 cm
VPE 1 Breite	4,5 cm
VPE 1 Länge	4,5 cm
VPE 1 Gewicht	61,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	3,284 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltpunktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------