



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Baureihe | PrismaSeT |
| Baureihe | PrismaSeT P |
| Produkt- oder Komponententyp | Rückplatte |
| Zubehör / Teilekategorie | Isolationszubehör |
| Produktname | PrismaSeT PrismaSeT P Rahmen |
| Gehäuse-Einteilungsform | Form 4 |

Zusatzmerkmale

| | |
|-------------------------------|---|
| Die Installationsbeschreibung | Gehäuse, Tiefe 600 mm |
| Installiertes Gerät | Vorderseitiger Anschluss |
| Menge pro Satz | Satz à 1 |
| Höhe | 920 mm |
| Breite | 370 mm |
| Produktgewicht | 6,48 kg |
| Oberflächenbeschaffenheit | Matt Strukturiert |
| Beschichtung | Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver |
| Farbe | Weiß (RAL 9003) |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 4,0 cm |
| VPE 1 Breite | 38,7 cm |
| VPE 1 Länge | 93,5 cm |
| VPE 1 Gewicht | 6,139 kg |
| VPE 2 Art | P12 |
| VPE 2 Menge | 20 |
| VPE 2 Höhe | 53,0 cm |
| VPE 2 Breite | 80,0 cm |
| VPE 2 Länge | 120,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 134,5 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|--|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |

| | |
|---------------------------------|---|
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| PVC-frei | Ja |
| Enthält Halogene | Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|