



#### Hauptmerkmale

Produktportfolio	Linergy
Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Stecker
Produktname	Linergy BS
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Produktname	Linergy Linergy BS Sammelschiene PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Produktkompatibilität	Sammelschiene mit M6-Bohrungen
Beschreibung der Pole	1P

#### Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Gehäuse Bodenstehendes Gehäuse Wandmontiertes Gehäuse
Nennbetriebsstrom Ie	180 A
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme 70 mm <sup>2</sup> fest
Leitermaterial	Kupfer Aluminium
Menge pro Satz	Satz à 4
Höhe	30 mm
Breite	20 mm
Tiefe	23 mm
Produktgewicht	0,19 kg
Farbe	Natur

#### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,0 cm
VPE 1 Breite	5,0 cm
VPE 1 Länge	13,0 cm
VPE 1 Gewicht	181,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	9,446 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltpunktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------