



Hauptmerkmale

Produktportfolio	Linergy
Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Stecker
Produktname	Linergy BS
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Produktname	Linergy Linergy BS Sammelschiene PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Produktkompatibilität	Sammelschiene mit M10-Bohrungen
Beschreibung der Pole	1P

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Gehäuse Bodenstehendes Gehäuse Wandmontiertes Gehäuse
Nennbetriebsstrom Ie	250 A
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme 185 mm ² fest
Leitermaterial	Aluminium Kupfer
Menge pro Satz	Satz à 4
Höhe	34 mm
Breite	30 mm
Tiefe	26 mm
Produktgewicht	0,36 kg
Farbe	Natur

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,0 cm
VPE 1 Breite	8,0 cm
VPE 1 Länge	13,0 cm
VPE 1 Gewicht	360,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	25,5 cm
VPE 2 Breite	27 cm
VPE 2 Länge	38 cm
VPE 2 Gewicht	18,86 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	300
VPE 3 Höhe	38 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	125 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltpunktdekleration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------