


# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

# LVS07053

PrismaSeT-P, Linergy BS, Anschlussklemme,  
400A,für Kabel 70-300mm<sup>2</sup>,(4Stück)



### Hauptmerkmale

Produktportfolio	Linergy
Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Stecker
Produktname	Linergy BS
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Produktname	Linergy Linergy BS Sammelschiene PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Produktkompatibilität	Sammelschiene mit M12-Bohrungen
Beschreibung der Pole	1P

### Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Gehäuse Bodenstehendes Gehäuse Wandmontiertes Gehäuse
Nennbetriebsstrom Ie	400 A
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme300 mm <sup>2</sup> fest
Leitermaterial	Kupfer Aluminium
Menge pro Satz	Satz à 4
Höhe	37 mm
Breite	36 mm
Tiefe	37 mm
Produktgewicht	0,545 kg
Farbe	Natur

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,0 cm
VPE 1 Breite	12,0 cm
VPE 1 Länge	9,0 cm
VPE 1 Gewicht	705,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	25,5 cm
VPE 2 Breite	26,0 cm
VPE 2 Länge	38,5 cm
VPE 2 Gewicht	14,395 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	320
VPE 3 Höhe	65,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	242,5 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltpunktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------