



### Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Abdeckung
Zubehör / Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT Prisma PH Schaltfeld PrismaSeT Prisma iPM L Gehäuse PrismaSeT Prisma iPM M Gehäuse
Produktkompatibilität	Kabelbinder



### Zusatzmerkmale

Montageposition	Horizontal
Die Installationsbeschreibung	Paketgehäuse - Breite 555 mm Gehäuse - Breite 650 mm Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm
Menge pro Satz	Satz à 4
Länge	434 mm
Höhe	44 mm
Breite	75 mm
Produktgewicht	0,38 kg
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß (RAL 9001)

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,3 cm
VPE 1 Breite	8,7 cm
VPE 1 Länge	43,5 cm
VPE 1 Gewicht	370 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	29,5 cm
VPE 2 Breite	39 cm
VPE 2 Länge	59 cm
VPE 2 Gewicht	8,112 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	160
VPE 3 Höhe	73 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	76 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------