




### Hauptmerkmale

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Baureihe                     | PrismaSeT                    |
| Baureihe                     | PrismaSeT P                  |
| Produkt- oder Komponententyp | Frontanschluss-Abdeckung     |
| Zubehör / Teilekategorie     | Schnittstellenzubehör        |
| Produktname                  | PrismaSeT PrismaSeT P Rahmen |
| Gehäuse-Einteilungsform      | Form 1                       |

### Zusatzmerkmale

|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Die Installationsbeschreibung | Gehäuse - Breite 650 mm, Tiefe 400 mm                                     |
| Installiertes Gerät           | Vertikal fixiert NS630b - 1600                                            |
| Menge pro Satz                | Satz à 1                                                                  |
| Breite                        | 573 mm                                                                    |
| Produktgewicht                | 9,06 kg                                                                   |
| Oberflächenbeschaffenheit     | Matt<br>Strukturiert                                                      |
| Beschichtung                  | Elektrophoresesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver |
| Farbe                         | Weiß (RAL 9003)                                                           |

### Verpackungseinheiten

|               |            |
|---------------|------------|
| VPE 1 Art     | PCE        |
| VPE 1 Menge   | 1          |
| VPE 1 Höhe    | 4,000 cm   |
| VPE 1 Breite  | 62,000 cm  |
| VPE 1 Länge   | 67,500 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 9,389 kg   |
| VPE 2 Art     | P12        |
| VPE 2 Menge   | 20         |
| VPE 2 Höhe    | 86,000 cm  |
| VPE 2 Breite  | 80,000 cm  |
| VPE 2 Länge   | 120,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 191,000 kg |

### Nachhaltigkeit

|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                   |
| REACH-Verordnung                    | REACH-Deklaration                                       |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                      |
| RoHS-Richtlinie für China           | RoHS-Erklärung Für China                                |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | Ja                                                      |

|                             |                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umweltproduktdeklaration    |  <a href="#">Produktumweltprofil</a> |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                    |
| PVC-frei                    | Ja                                                                                                                   |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|