



Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Baureihe | Canalis |
| Produktname | KS |
| Kurzbezeichnung des Geräts | KSA |
| Angebotstyp | Advanced |
| Produkt- oder Komponententyp | Winkelstück |
| Beschr. d. Sammelschiene | Feuersperre auf Sonderanfertigung (nur eine Seite) |
| Produktkompatibilität | Canalis KSA busbar trunking 100...250 A |
| Geräteanwendung | Richtungsänderung |
| Stangenmaterial | Aluminium |
| Sammelschienenbündelpolarität | 0/1 + N + PE |
| Nennbetriebsstrom I _e | 250 A bei 35 °C |
| Schutzart (IP) | IP55 entspricht IEC 60529 |
| [U _e] Betriebsbemessungsspannung | 230-690 V |
| Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
| Öffnungswinkel | 90 ° |
| Richtungsänderungstyp | Richtung 1: hochkant zu abwärts - neutral zu rechts |
| Farbe | Weiß (RAL 9001) |
| Abmessungstyp | Sonderanfertigung |

Zusatzmerkmale

| | |
|------------------------|--|
| Länge | 250...750 Mm A 250...750 Mm B 700...1200 mm mit Brandabschottung |
| Breite | 54 mm |
| Höhe | 146 mm |
| Montageort | Auf Kabelkanälen |
| Montageposition | Jede Position |
| Elektrische Verbindung | Geschmierter Gleitanschluss |
| Montagemodus | Durch Schrauben |
| Normen | IEC 61439-1 IEC 61439-6 |

Montage

| | |
|----------------|---------------------------|
| Schutzart (IK) | IK08 entspricht IEC 62262 |
|----------------|---------------------------|

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 6,3 cm |
| VPE 1 Breite | 82,8 cm |
| VPE 1 Länge | 98,3 cm |
| VPE 1 Gewicht | 20,0 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|