



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	BZ
Produkt- oder Komponententyp	Klemmenabdeckung
Kurzbezeichnung des Geräts	LA9Z
Menge pro Satz	Satz à 10

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	PowerPact-J-Rahmen PowerPact-H-Rahmen PowerPact-L-Rahmen Klemmenleiste
Beschreibung der Pole	3P
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V
Montagemodus	Schiene
Breite	84 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	55 mm
Farbe	Grau

Montage

Schutzart (IP)	IPxx B
----------------	--------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	19,8 cm
VPE 1 Breite	26,0 cm
VPE 1 Länge	30,8 cm
VPE 1 Gewicht	1,5 kg
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	19,8 cm
VPE 2 Breite	26,0 cm
VPE 2 Länge	30,8 cm
VPE 2 Gewicht	15,1 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------