



Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produkt	ClimaSys CA
Kompatible Produktfamilie	ClimaSys ClimaSys CV
Produkt- oder Komponententyp	Auslassgitter
Zubehör / Teilekategorie	Wärmemanagement-Zubehör
Art der Frontabdeckung	Geräuchert
Zubehör / Zielkategorie	ClimaSys-Belüftungssystem
Befestigungsmodus	Durch Schrauben Geklippt
Geräteaufbau	1 Frontabdeckung: Rückseite des Auslassgitters 1 motor support: embedded in filter 1 G2 M1 synthetischer Standardfilter 1 dust sensor
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Material	Vordere Abdeckung: gespritzter Thermoplast (PC) Motorunterstützung: gespritzter Thermoplast (ASA PC)
Farbe	Vordere Abdeckung: Rauchscharz (RAL 9005) Motorunterstützung: schwarz (RAL 9005)
Abmessungen des Ausschnitts	291 x 291 mm
Höhe	Extern: 268 mm
Breite	Extern: 148 mm
Tiefe	Extern: 18 mm
Schutzart (IP)	IP54

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5 cm
VPE 1 Breite	32,5 cm
VPE 1 Länge	34,5 cm
VPE 1 Gewicht	810 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	40 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	5,15 kg
VPE 3 Art	PAM
VPE 3 Menge	180
VPE 3 Höhe	135 cm
VPE 3 Breite	100 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	177 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------