




Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	ComPacT: fixiert INS2000 - 2500 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fixiert INV2000 - 2500 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation
Beschreibung Pole	1 3P: Montageplatte Träger: INS2000 - 2500 vertikal Anlage 1 4P: Montageplatte Träger: INS2000 - 2500 vertikal Anlage 1 3P: Montageplatte Träger: INV2000 - 2500 vertikal Anlage 1 4P: Montageplatte Träger: INV2000 - 2500 vertikal Anlage
Betriebsposition	Vertikal

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 600 mm
Anschlussposition	Frontanschluss Hinterer Anschluss
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	10
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Beschichtung	Elektrophoresesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Höhe	500 mm
Breite	500 mm
Produktgewicht	3,54 kg

Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INS2000 - 2500 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INS2000 - 2500 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INS2000 - 2500 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INS2000 - 2500 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INV2000 - 2500 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INV2000 - 2500 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INV2000 - 2500 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INV2000 - 2500 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 16

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,000 cm
VPE 1 Breite	50,000 cm
VPE 1 Länge	50,000 cm
VPE 1 Gewicht	2,828 kg
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	22,000 cm
VPE 2 Breite	54,000 cm
VPE 2 Länge	55,000 cm
VPE 2 Gewicht	12,200 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	24
VPE 3 Höhe	81,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	82,000 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------