



#### Hauptmerkmale

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Kompatible Produktfamilie   | Harmony XVP                          |
| Zubehör / Teilebezeichnung  | Glühlampe                            |
| Zubehör / Teiletyp          | Glühlampe                            |
| Zubehör / Teilekategorie    | Beleuchtungszubehör                  |
| Zubehör / Zielkategorie     | Signalsäule und Kompaktsignalstation |
| [UH,nom]                    | 230 V                                |
| Nennhilfsspannung           |                                      |
| Signaltyp                   | Stetig leuchtend                     |
| Verlustleistung in W        | 5 W                                  |
| Verkauf je unteilbare Menge | 10                                   |

#### Zusatzmerkmale

|                |         |
|----------------|---------|
| Lampenfassung  | BA 15d  |
| Produktgewicht | 0,09 kg |

#### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 2,000 cm  |
| VPE 1 Breite  | 2,000 cm  |
| VPE 1 Länge   | 4,500 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 6,000 g   |
| VPE 2 Art     | BB1       |
| VPE 2 Menge   | 10        |
| VPE 2 Höhe    | 5,000 cm  |
| VPE 2 Breite  | 6,500 cm  |
| VPE 2 Länge   | 13,500 cm |
| VPE 2 Gewicht | 80,000 g  |
| VPE 3 Art     | S02       |
| VPE 3 Menge   | 120       |
| VPE 3 Höhe    | 15,000 cm |
| VPE 3 Breite  | 30,000 cm |
| VPE 3 Länge   | 40,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 1,383 kg  |

#### Nachhaltigkeit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt   |
| REACH-Verordnung                    |  <a href="#">REACH-Deklaration</a>   |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja  |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| RoHS-Richtlinie für China           |  <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     |  Ja  |

---

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Umweltproduktdeklaration    |  <a href="#">Produktumweltprofil</a>                              |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich   |
| WEEE                        | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

---

## Vertragliche Gewährleistung

---

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

---