



Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Hilfsschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	OF[RETURN]SD[RETURN]SDE[RETURN]SDV
Geräteanwendung	Überwachung des Leistungsschalterstatus
Kompatible Produktfamilie	ComPact ComPact NS630b - 1600 ComPact ComPact NS1600b - 3200 ComPact ComPact INS ComPact Compact INV ComPact ComPact NSX EasyPact EasyPact CVS PowerPact PowerPact Multistandard ComPact ComPact NSX DC
Zusammensetzung der Signalkontakte	1 S/O

Zusatzmerkmale

Fehlertyp	Allgemeiner elektrischer Fehler
Lokale Signalisierung	ON/OFF-Anzeige für öffnen/schließen Auslöseanzeige für Relais-Auslöseanzeige Fehlerauslösung für elektrischer Fehler
Typ der Hilfskontakte	Standard
Montagemodus	Aufsteckbar
[I _{th}] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	5 A
Ausschaltvermögen (A)	AC-12: 6 A bei 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A bei 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A bei 110 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A bei 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A bei 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A bei 480 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A bei 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A bei 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A bei 48 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A bei 110 V AC 50/60 Hz AC-15: 4 A bei 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 2 A bei 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15: 1,5 A bei 480 V AC 50/60 Hz AC-15: 0,1 A bei 660/690 V AC 50/60 Hz DC-12: 6 A bei 24 V DC 50/60 Hz DC-12: 2,5 A bei 48 V DC 50/60 Hz DC-12: 0,6 A bei 110 V DC 50/60 Hz DC-12: 0,3 A bei 250 V DC 50/60 Hz DC-14: 1 A bei 24 V DC 50/60 Hz DC-14: 0,2 A bei 48 V DC DC-14: 0,05 A bei 110 V DC DC-14: 0,03 A bei 250 V DC
Mindestlast	100 mA bei 24 V DC
Hilfsanschlussklemme	Feder0,5...1,5 mm ² (AWG 20 - AWG 16)
Zubehör / Teilekategorie	Ersatzteil für ComPact NS630b - 1600 Ersatzteil für ComPact NS1600b - 3200

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,400 cm
VPE 1 Breite	7,000 cm
VPE 1 Länge	7,000 cm
VPE 1 Gewicht	16,900 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	4,500 cm
VPE 2 Breite	16,000 cm
VPE 2 Länge	16,000 cm
VPE 2 Gewicht	177,000 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	300
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	5,785 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------