



### Hauptmerkmale

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Baureihe                      | Spacial        |
| Zubehör / Teilekategorie      | Gehäusezubehör |
| Produkt- oder Komponententyp  | Seitenteil     |
| Anwendung                     | Mehrzweck      |
| Für die Nennmaße des Gehäuses | -              |
| Montageort                    | Gehäuseseiten  |
| Menge pro Satz                | Satz à 1       |

### Zusatzmerkmale

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Kompatible Produktfamilie | Spacial Spacial SF  |
| Geräteaufbau              | Befestigungselemente<br>2 Seitenteil  |
| Material                  | Stahl   |
| Farbe                     | Grau (RAL 7035)   |
| Oberflächenbeschaffenheit | Epoxid-Polyester-Pulver   |
| Befestigungsmodus         | Durch Schrauben - Schraubentyp unverlierbar - von der Außenseite des Gehäuses Ort |
| Höhe                      | Nennwert: 1800 mm   |
| Breite                    | Nennwert: 600 mm  |


### Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 6,0 cm   |
| VPE 1 Breite  | 58,0 cm  |
| VPE 1 Länge   | 188,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 28,2 kg  |
| VPE 2 Art     | P2M      |
| VPE 2 Menge   | 20       |
| VPE 2 Höhe    | 74,0 cm  |
| VPE 2 Breite  | 200,0 cm |
| VPE 2 Länge   | 120,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 606,0 kg |

### Nachhaltigkeit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                   |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                       |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                      |

---

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Umweltproduktdeklaration    | <a href="#"> Produktumweltprofil</a> |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich  |

---

## Vertragliche Gewährleistung

---

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

---