Produktdatenblatt
Eigenschaften

AK5PC13
Abgangsstecker, 3p, 16A, mit Leitung 200mm



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	HK
Produkt- oder Komponententyp	Steckerausgang
Beschreibung der Pole	3P
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	16 A
I²t bei Aktivierung	100000 A².s
Anzahl der Punkte	2
Anzahl der Kabel	3 Kabel(n) 2,5 mm²
Kabellänge	0,2 m
Menge pro Satz	Satz à 6

Zusatzmerkmale

[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	600 V entspricht CSA 600 V entspricht UL 690 V entspricht IEC 60439-1
Spitzenstrom	25 kA
Breite	36 mm
Höhe	46 mm
Tiefe	38 mm
Produktgewicht	0,04 kg

Montage

Normen	IEC 60439
Produktzertifizierungen	DNV[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]UL[RETURN]CSA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,5 cm
VPE 1 Breite	9,0 cm
VPE 1 Länge	12,0 cm
VPE 1 Gewicht	44,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	12,7 cm
VPE 2 Breite	13,0 cm
VPE 2 Länge	15,0 cm
VPE 2 Gewicht	322,0 g
VPE 3 Art	S04
VPE 3 Menge	96
VPE 3 Höhe	30,0 cm
VPE 3 Breite	40,0 cm
VPE 3 Länge	60,0 cm
VPE 3 Gewicht	5,937 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months