



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony Elektromechanische Relais Harmony Zeitrelais
Kurzbezeichnung des Geräts	RUZ
Produkt- oder Komponententyp	Buchse
Produktkompatibilität	Steckbares Relais RUM mit 2 Wechslerkontakte Kontakt Steckbares Relais RE48 mit 2 Wechslerkontakte Kontakt Steckbares Relais RE48 mit 1 + 1 Wechslerkontakt(e) Kontakt
Art und Zusammensetzung der Kontakte	2 Wechslerkontakte
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	10 A
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V

Zusatzmerkmale

Stiftform	Zylindrisch
Anordnung der Kontaktklemmen	Gemischt
Anschlüsse - Klemmen	Stecker, 1 x 0,25 - 2,5 mm ² (AWG 22 - AWG 14) flexibel mit Kabelende Stecker, 2 x 0,25 - 1 mm ² (AWG 22 - AWG 17) flexibel mit Kabelende Stecker, 1 x 0,5 - 2,5 mm ² (AWG 20 - AWG 14) starr ohne Kabelende Stecker, 2 x 0,5 - 1,5 mm ² (AWG 20 - AWG 16) starr ohne Kabelende
Anzugsmoment	< 1 Nm für M3,5 Schrauben
Befestigung	Durch Schraube (Schalttafel) Aufsteckbar (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Verkauf je unteilbare Menge	10
Breite	38 mm
Produktgewicht	0,054 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Normen	IEC 61984
Produktzertifizierungen	UL[RETURN]CSA
Beschriftung	CE
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...55 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,84 cm
VPE 1 Breite	0,86 cm
VPE 1 Länge	1,46 cm
VPE 1 Gewicht	0,005 kg
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	8,4 cm
VPE 2 Breite	8,6 cm
VPE 2 Länge	14,6 cm
VPE 2 Gewicht	629,0 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	200
VPE 3 Höhe	28,5 cm
VPE 3 Breite	29,9 cm
VPE 3 Länge	39,8 cm
VPE 3 Gewicht	12,58 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Socket

8-Pin Socket

