



## Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Stromkabel
Zubehör / Teiletyp	Vormontiertes Netzkabelset
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Produktkompatibilität	Servomotor BMH, 1 Motor-Stacks (190 mm) Montageart B2 gemäß EN 60204-1 Servomotor BMH, 2 Motor-Stacks (190 mm) Montageart E gemäß EN 60204-1 Servomotor BMH, 3 Motor-Stacks (190 mm) Montageart E gemäß EN 60204-1 Servomotor BMH, 3 Motor-Stacks (205 mm) Montageart B2 gemäß EN 60204-1
Zubehör / Zielkategorie	Zwischen Servomotor und Servoantrieb
Kompatible Produktfamilie	Lexium 32
Kabellänge	20 m
Zusammensetzung des Kabels	4 x 6 mm <sup>2</sup> + 2 x 1 mm <sup>2</sup>

## Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung	Freies Ende für Servoantriebsseite Stecker - M40 (Industrie) für Servomotorseite
Produktgewicht	12,1 kg

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,0 cm
VPE 1 Breite	30,0 cm
VPE 1 Länge	43,0 cm
VPE 1 Gewicht	13,81 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
PVC-frei	Ja

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie

18 months

---