



### Hauptmerkmale

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Baureihe                      | Canalis                   |
| Produkt- oder Komponententyp  | Pigtail                   |
| Produktkompatibilität         | KBB                       |
| Montage der Befestigungsvorr. | An einer Kette aufgehängt |
| Max. Last                     | 60 kg                     |
| Menge pro Satz                | Satz à 10                 |

### Zusatzmerkmale

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Zubehör / Teilekategorie | Befestigungszubehör |
| Gewindetyp               | M5                  |
| Breite                   | 22 mm               |
| Höhe                     | 80 mm               |
| Produktgewicht           | 20 g                |

### Montage

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| Normen | IEC 61439-6<br>IEC 60439-2 |
|--------|----------------------------|

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 0,400 cm  |
| VPE 1 Breite  | 15,000 cm |
| VPE 1 Länge   | 15,000 cm |
| VPE 1 Gewicht | 24,900 g  |
| VPE 2 Art     | BB1       |
| VPE 2 Menge   | 10        |
| VPE 2 Höhe    | 4,100 cm  |
| VPE 2 Breite  | 15,000 cm |
| VPE 2 Länge   | 15,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 303,000 g |
| VPE 3 Art     | CAR       |
| VPE 3 Menge   | 500       |
| VPE 3 Höhe    | 18,000 cm |
| VPE 3 Breite  | 26,000 cm |
| VPE 3 Länge   | 26,500 cm |
| VPE 3 Gewicht | 12,500 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                                                                                |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                       |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                                                                                                |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                                                                          |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                 |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Enthält Halogene                    | Halogenfreies Produkt                                                                                                                             |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|