



Hauptmerkmale

Produktbereich	Resi9
Produkt- oder Komponententyp	Lasttrennschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	Resi9 Switch
Beschreibung der Pole	3P
Normen	IEC 60669-2-4

Zusatzmerkmale

[Ie] Betriebsbemessungstrom	63 A bei 400 V AC 50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	400 V AC 50/60 Hz
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
[Icm] Bemessungs-Kurzschlusseinschaltvermögen	4,2 kA
Bedingter Bemessungs-Kurzschlussstrom	6 kA
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit	1,26 kA während 300 ms
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Steuerungstyp	Kippschalter
Lokale Signalisierung	ON/OFF-Anzeige
Kontaktstellungsanzeige	Ja
Montagemode	Aufsteckbar
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	6
Höhe	80 mm
Breite	54 mm
Tiefe	85 mm
Produktgewicht	0,21 kg
Mechanische Lebensdauer	50000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer	20000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen (oben oder unten) - 1 - 35 mm ² - fest Tunnelklemmen (oben oder unten) - 1 - 25 mm ² - flexibel

Montage

Schutzart (IP)	IP20 IP40 (modulares Gehäuse)
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,800 cm
VPE 1 Breite	5,400 cm
VPE 1 Länge	8,500 cm
VPE 1 Gewicht	237,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	8,500 cm
VPE 2 Breite	9,700 cm
VPE 2 Länge	22,200 cm
VPE 2 Gewicht	1,002 kg
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	48
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	12,500 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------