



Hauptmerkmale

Baureihe	Lexium 32i
Produkt- oder Komponententyp	Kabel
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Produktkompatibilität	Anschlussmodul VW3M91 mit Sicherheitsfunktion „Sicher abgeschaltetes Moment“ (STO) [RETURN]Anschlussmodul VW3M92 mit Sicherheitsfunktion „Sicher abgeschaltetes Moment“ (STO)

Zusatzmerkmale

Kabellänge	3 m
Elektrische Verbindung	M8 Buchse, 1 Klemme(n) Freies Ende, 1 Klemme(n)
Zusammensetzung des Kabels	3 x 0,34 mm ²
Normen	IEC 61800-5-2
Wire colour	Weiß: STO_A Braun: STO_B Grün: STO_COM
Produktgewicht	0,119 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2 cm
VPE 1 Breite	15 cm
VPE 1 Länge	16 cm
VPE 1 Gewicht	119 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	40 cm
VPE 2 Länge	60 cm
VPE 2 Gewicht	1,972 kg
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	18
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	2,855 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------