


# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

# LVS04852

PrismaSeT-P, Abdeckung,  
vorderseitige Anschlüsse, MasterPacT  
MTZ1 06-16/ComPacT  
NS630b-1600, Einschubtechnik, vertikal



### Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Frontanschluss-Abdeckung
Zubehör / Teilekategorie	Schnittstellenzubehör
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT P Rahmen
Gehäuse-Einteilungsform	Form 1

### Zusatzmerkmale

Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm, Tiefe 400 mm
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	4
Installiertes Gerät	Vertikal Einschubtechnik NS630b - 1600 Vertikal fest installiert + Einschubtechnik NT06 - 16
Menge pro Satz	Satz à 1
Breite	573 mm
Produktgewicht	7,34 kg
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,000 cm
VPE 1 Breite	68,500 cm
VPE 1 Länge	105,500 cm
VPE 1 Gewicht	7,100 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	62,500 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	105,000 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltpunktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------