


# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

# LVS08486

PrismaSeT-P, Kabeleinführungsplatte,  
IP55,Breite=650mm,Tiefe=400mm



### Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT P
Baureihe	PrismaSeT
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Produkt- oder Komponententyp	Kabeleinführungsplatte
Produktkompatibilität	IP55-Gehäuse

### Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschr.	Gehäuse - Breite 650 mm
Typ der Durchführungsplatte	Einfach
Material	Behandeltes Stahlblech
Menge pro Satz	Satz à 1
Breite	650 mm
Tiefe	400 mm
Produktgewicht	3,44 kg
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)

### Montage

Schutzzart (IP)	IP55
-----------------	------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,000 cm
VPE 1 Breite	31,000 cm
VPE 1 Länge	58,000 cm
VPE 1 Gewicht	3,330 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	32
VPE 2 Höhe	45,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	118,000 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltpunktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------