



#### Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Block
Produktname	Linergy TB
Zubehör / Teilekategorie	Erdungszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld

#### Zusatzmerkmale

Die Installationsbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse Wandmontiertes Gehäuse Gehäuse Paketgehäuse
Anschlüsse - Klemmen	Federklemmen, 3 16 mm <sup>2</sup>
Menge pro Satz	Satz à 4
Breite	37 mm
Produktgewicht	0,196 kg
Farbe	Grün und gelb

#### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,8 cm
VPE 1 Breite	8,0 cm
VPE 1 Länge	10,0 cm
VPE 1 Gewicht	194,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	10,0 cm
VPE 2 Breite	16,0 cm
VPE 2 Länge	29,5 cm
VPE 2 Gewicht	2,328 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	816
VPE 3 Höhe	57,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	173,84 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------