


LVS04460
PrismaSeT-P, Anschlussverlängerung, ohne
Verbindung, ComPacT NSX/NSX Vigi400-630
4polig, horizontal



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Anschlusstransferbaugruppe
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Zubehör / Teilekategorie	Stromverteilungszubehör
Normen	IEC 61439-2, Innengehäuse IEC 61439-1, Innengehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Zusatzmerkmale

Schaltfeld-Geräte-Verbindung	Verbindungsübertragungsbaugruppe
Beschreibung der Pole	4P
PTC_D77176_MGA	Gehäuse - Breite 650 mm
Installiertes Gerät	EasyPact: fixiert CVS400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation EasyPact: fixiert CVS630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPact: fixiert NSX400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPact: fixiert NSX630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPact: steckbar NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPact: steckbar NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPact: Einschubtechnik NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPact: Einschubtechnik NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPact: steckbar NSX400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPact: steckbar NSX630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPact: Einschubtechnik NSX400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPact: Einschubtechnik NSX630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation EasyPact: fixiert CVS400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation EasyPact: fixiert CVS630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPact: fixiert NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPact: fixiert NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motormechanismus horizontal Installation ComPact: steckbar NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPact: steckbar NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motormechanismus horizontal Installation ComPact: Einschubtechnik NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPact: Einschubtechnik NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motormechanismus horizontal Installation ComPact: fixiert NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPact: fixiert NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motormechanismus horizontal Installation ComPact: steckbar NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPact: steckbar NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motormechanismus horizontal Installation ComPact: Einschubtechnik NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPact: Einschubtechnik NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motormechanismus horizontal Installation EasyPact: fixiert CVS400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation EasyPact: fixiert CVS400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation EasyPact: fixiert CVS630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation EasyPact: fixiert CVS630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPact: fixiert NSX400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPact: fixiert NSX400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motormechanismus horizontal Installation ComPact: steckbar NSX400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPact: steckbar NSX400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motormechanismus horizontal Installation ComPact: Einschubtechnik NSX400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPact: Einschubtechnik NSX400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motormechanismus horizontal Installation ComPact: fixiert NSX630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPact: fixiert NSX630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motormechanismus horizontal Installation ComPact: steckbar NSX630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPact: steckbar NSX630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motormechanismus horizontal Installation

Nennbetriebsstrom I _e	630 A
Sammelschienen-Querschnitt	32 x 6 mm
Höhe	250 mm
Produktgewicht	3,82 kg

Menge pro Satz	Satz à 1
----------------	----------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	16,0 cm
VPE 1 Breite	27,0 cm
VPE 1 Länge	40,0 cm
VPE 1 Gewicht	3,791 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	27
VPE 2 Höhe	60,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	113,5 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------