



Hauptmerkmale

Baureihe	OptiLine
Produkt- oder Komponententyp	Zentralplatte
Geräteanwendung	Montage
Gerätedarstellung	Flach
Farbton	Weiß (RAL 9016)
Menge pro Satz	Satz à 10
Marktsegment	Kleingewerbe

Zusatzmerkmale

Anzahl der Steckdosen	2
Anschlussstyp	RJ45
Produktkompatibilität	AMP 110 Keystone
Material	PC/ABS
Länge	12 mm
Höhe	32 mm
Breite	66 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,100 cm
VPE 1 Breite	3,200 cm
VPE 1 Länge	6,500 cm
VPE 1 Gewicht	6,000 g
VPE 2 Art	BAG
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	7,700 cm
VPE 2 Breite	11,800 cm
VPE 2 Länge	17,200 cm
VPE 2 Gewicht	74,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	300
VPE 3 Höhe	16,000 cm
VPE 3 Breite	29,200 cm
VPE 3 Länge	39,000 cm
VPE 3 Gewicht	2,492 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------