# Produktdatenblatt
## Eigenschaften

# TCSECL1M1M3S2
## Ethernet-Kabel (Kupfer) für IP67-Switch, M12-Stecker, 3m



## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Baureihe | ConneXium |
| Zubehör / Teilekategorie | Anschlusszubehör |
| Zubehör / Teiletyp | Verbindungsleitung |
| Produkt- oder Komponententyp | Ethernet-Kupferkabel für IP67-Schalter |
| Zubehör / Zielkategorie | Ethernetbox<br>Ethernet Switch |
| Kabellänge | 3 m |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| Kompatible Produktfamilie | Modicon M340-Automatisierungsplattform<br>Transparent Ready |
| Elektrische Verbindung | 2 Stecker, M12 gerade Steckverbinder mit 4 Pin(s) - Verschlüsselungstyp: Codierung D |
| Leitermaterial | Kupfer |

## Montage

| | |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP67 |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 5,0 cm |
| VPE 1 Breite | 20,0 cm |
| VPE 1 Länge | 20,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 158,0 g |
| VPE 2 Art | S02 |
| VPE 2 Menge | 10 |
| VPE 2 Höhe | 15,0 cm |
| VPE 2 Breite | 30,0 cm |
| VPE 2 Länge | 40,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 1,898 kg |

## Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| REACh-Verordnung | REACh-Deklaration |
| Frei von REACh-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 months |