


Produktdatenblatt

Eigenschaften

LVS04640

PrismaSeT-P, Linergy BS, Verbindung,
horizontal,für Schienenquerschnitt
50x10mm,60x5mm,60x10mm



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Gelenk
Produktnname	Linergy BS
Produktnname	Linergy Linergy BS Sammelschiene PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Normen	IEC 60439-1, Innengehäuse IEC 60439-2, Innengehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Nennbetriebsstrom Ie	4000 A
Sammelschienen-Querschnitt	60 x 5 mm 50 x 10 mm 60 x 10 mm
Höhe	67 mm
Breite	55 mm
Produktgewicht	0,8 kg
Menge pro Satz	Satz à 1

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,0 cm
VPE 1 Breite	5,5 cm
VPE 1 Länge	6,5 cm
VPE 1 Gewicht	801,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	9,819 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	96
VPE 3 Höhe	27,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	90,0 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikobewertung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------