



## Hauptmerkmale

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Baureihe                     | Lexium 32i   |
| Produkt- oder Komponententyp | Kabel  |
| Zubehör / Teilekategorie     | Anschlusszubehör   |
| Produktkompatibilität        | Anschlussmodul VW3M91 mit Sicherheitsfunktion „Sicher abgeschaltetes Moment“ (STO)<br>Anschlussmodul VW3M92 mit Sicherheitsfunktion „Sicher abgeschaltetes Moment“ (STO) |

## Zusatzmerkmale

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Kabellänge                 | 20 m   |
| Elektrische Verbindung     | M8 Buchse, 1 Klemme(n)<br>Freies Ende, 1 Klemme(n) |
| Zusammensetzung des Kabels | 3 x 0,34 mm <sup>2</sup>                           |
| Normen                     | IEC 61800-5-2                                      |
| Wire colour                | Weiß: STO_A<br>Braun: STO_B<br>Grün: STO_COM       |
| Produktgewicht             | 0,684 kg   |

## Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 5,0 cm   |
| VPE 1 Breite  | 30,0 cm  |
| VPE 1 Länge   | 43,0 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 684,0 g  |
| VPE 2 Art     | S04      |
| VPE 2 Menge   | 6        |
| VPE 2 Höhe    | 30,0 cm  |
| VPE 2 Breite  | 40,0 cm  |
| VPE 2 Länge   | 60,0 cm  |
| VPE 2 Gewicht | 5,356 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt   |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>   |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja  |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja  |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | <a href="#">Ja</a>                       |
| Umweltproduktdeklaration        | <a href="#">Produktumweltprofil</a>      |
| Kreislaufwirtschafts-Profil     | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a> |
| PVC-frei                        | Ja                                       |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|