



Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Produktname	KS
Produkt- oder Komponententyp	Abgangseinheit
Produktkompatibilität	Modulares Gerät
Nennbetriebsstrom I _e	32 A bei 35 °C
Beschreibung Abzweiginheit Sockel	Gebäudeanwendung 10/16A 2P+T 230V
Beschreibung Abzweiginheit 2. Sockel	Industriell 16 A 3P+N+T 415 V
Polarität Abzweiginheit	3L+N+PE
Geliefertes Zubehör	Abdeckplatte
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Netzsteckdosenverteilung Geringe Energieverteilung
Betriebsbemessungsspannung U _e	230-690 V abhängig vom Schutzgerät
[U _{imp}] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	6,8 kV
Nennisolationsspannung U _i	400 V abhängig vom Schutzgerät 500 V abhängig vom Schutzgerät 690 V abhängig vom Schutzgerät
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Schutzart	Ohne Schutz
Abzweiginheit getrennter Modus	Durch Entfernen des Abgangsadapters
Abzweiginheit Steckverbinder Typ	Mit Phasenauswahl
Normen	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Gehäusematerial	Kunststoff
Anzahl der 18-mm-Module	8
Breite	437,5 mm
Tiefe	108 mm
Höhe	165 mm
Produktgewicht	3 kg

Montage

Erdungssystem	TT - Stromschienenverteiler TN-S - Stromschienenverteiler TN-C - Stromschienenverteiler TT - Abgangseinheit TN-S - Abgangseinheit
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	20,300 cm
VPE 1 Breite	17,600 cm
VPE 1 Länge	43,500 cm
VPE 1 Gewicht	1,529 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	29
VPE 2 Höhe	195,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	71,370 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------