



Hauptmerkmale

Baureihe	Acti9
Produkt- oder Komponententyp	Kammschiene
Montagemodus	Horizontal
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung der Leitungen	1L + N
Länge in 18-mm-Modulen	24

Zusatzmerkmale

Anzahl der Wege	24-polig N + 1 L
Polkonfiguration für 1-Weg	1 x 1P + N
Anschlussraster	9 mm zwischen Phase und Neutral
Anschlussstyp	Zinke
Abstand zwischen den Polen	18 mm
Beschriftung	N L
Isolation	Isoliert
Gerätedarstellung	Ablängbar
Geliefertes Zubehör	End-pieces Zahnabdeckungen
Nennbetriebsstrom I _e	80 A bei 40 °C
[U _e] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC Ph/N
[U _i] Bemessungs-Isolationsspannung	400 V AC entspricht IEC 61439-1
[U _{imp}] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Montageort	Oben auf Tunnelklemmen
9-mm-Raster	48
Höhe	32 mm
Breite	434 mm
Tiefe	27 mm
Produktgewicht	180 g
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 Acti 9 C40 Acti 9 Acti 9 C40 Vig Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Acti9 iDPN Vig Acti 9 Acti 9 IDc Multi 9 Multi 9 N40 Multi 9 Multi 9 N40 Vig Acti9 Acti9 iC40 Acti9 Acti9 iCV40 Acti9 Vig iCG40 Acti9 Acti9 iID40

Montage

Normen	EN/IEC 60439-1
Feuerbeständigkeit	960 °C (30 s) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht EN/IEC 60439-1
Schutzart (IP)	IP20 Mit Endstücken und Zinkenabdeckungen

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,200 cm
VPE 1 Breite	2,700 cm
VPE 1 Länge	48,700 cm
VPE 1 Gewicht	180,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	5,500 cm
VPE 2 Breite	52,000 cm
VPE 2 Länge	11,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,500 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	520
VPE 3 Höhe	75,000 cm
VPE 3 Breite	60,000 cm
VPE 3 Länge	80,000 cm
VPE 3 Gewicht	110,000 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------