

# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

# LVS04620

PrismaSeT-P, Linergy LGYE, Verbindung,  
horizontal, 630-1600A



### Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Anschluss
Produktname	Linergy LGYE
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse Linergy Linergy LGYE Sammelschiene
Geliefertes Zubehör	Befestigungselemente Befestigungsrahmen
Normen	IEC 61439-2, Innengehäuse IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA

### Zusatzmerkmale

Schaltfeld-Geräte-Verbindung	Linergy-Sammelschiene
Installiertes Gerät	Verbindung: Sammelschiene horizontal Installation
Nennbetriebsstrom $I_e$	1600 A
Höhe	170 mm
Breite	70 mm
Tiefe	4 mm
Produktgewicht	0,82 kg
Menge pro Satz	Satz à 1

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,000 cm
VPE 1 Breite	6,500 cm
VPE 1 Länge	12,500 cm
VPE 1 Gewicht	775,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	8,065 kg

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Umweltproduktdeklaration	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja

### **Vertragliche Gewährleistung**

Garantie	18 Monate
----------	-----------