

Produktdatenblatt

Eigenschaften

DL1CE012

Glühlampe, transparent f. Befehls. u.
Meldegeräte, BA 9s, 12 V 2,6 W



Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Harmony XAC
Zubehör / Teiletyp	Glühlampe
Zubehör / Teilekategorie	Beleuchtungszubehör
Zubehör / Zielkategorie	Leuchtdrucktaster
[UH,nom]	12 V AC/DC
Nennhilfsspannung	
Signalfarbe	Klar
Verkauf je unteilbare Menge	10

Zusatzmerkmale

Verlustleistung in W	2,6 W
Lampenfassung	BA 9s
Produktgewicht	0,002 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,500 cm
VPE 1 Breite	4,500 cm
VPE 1 Länge	10,500 cm
VPE 1 Gewicht	2,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	3,500 cm
VPE 2 Breite	4,500 cm
VPE 2 Länge	10,500 cm
VPE 2 Gewicht	26,000 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	200
VPE 3 Höhe	15,000 cm
VPE 3 Breite	15,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	715,000 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <input checked="" type="checkbox"/> EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Umweltproduktdeklaration	<input checked="" type="checkbox"/> Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	<input checked="" type="checkbox"/> Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------
