



## Hauptmerkmale

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Produkt- oder Komponententyp | Stromkabel   |
| Zubehör / Teiletyp           | Vormontiertes Netzkabelset   |
| Zubehör / Teilekategorie     | Anschlusszubehör   |
| Produktkompatibilität        | Servomotor BMH, 2 Motor-Stacks (140 mm)<br>[RETURN]Servomotor BMH, 3 Motor-Stacks (140 mm) |
| Zubehör / Zielkategorie      | Zwischen Servomotor und Servoantrieb   |
| Kompatible Produktfamilie    | Lexium 32<br>Lexium 05   |
| Kabellänge                   | 10 m   |
| Zusammensetzung des Kabels   | 4 x 2,5 mm <sup>2</sup> + 2 x 1 mm <sup>2</sup>  |

## Zusatzmerkmale

|                        |   |
|------------------------|---|
| Elektrische Verbindung | Stecker - M23 (Industrie) für Servomotorseite<br>Freies Ende für Servoantriebsseite |
| Produktgewicht         | 3,21 kg   |

## Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 7,400 cm  |
| VPE 1 Breite  | 40,200 cm |
| VPE 1 Länge   | 43,600 cm |
| VPE 1 Gewicht | 3,336 kg  |
| VPE 2 Art     | P06       |
| VPE 2 Menge   | 24        |
| VPE 2 Höhe    | 75,000 cm |
| VPE 2 Breite  | 60,000 cm |
| VPE 2 Länge   | 80,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 92,824 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt   |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>   |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja  |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja  |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>  |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>   |

---

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Kreislaufwirtschafts-Profil | <a href="#"> Entsorgungsinformationen</a> |
| PVC-frei                    | Ja  |

---

### Vertragliche Gewährleistung

---

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

---