



Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produkt	ClimaSys CA
Produkt- oder Komponententyp	Metallgitterplatte
Zubehör / Teilekategorie	Wärmemanagement-Zubehör
Zubehör / Zielkategorie	ClimaSys-Belüftungssystem
Montageort	Gehäuseseiten
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Geräteaufbau	1 Befestigungselemente 1 Metalljalousie

Zusatzmerkmale

Material	Stahl
Farbe	Grau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Abmessungen des Ausschnitts	317 x 91 mm
Höhe	Extern: 345 mm
Breite	Extern: 118 mm
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,500 cm
VPE 1 Breite	12,000 cm
VPE 1 Länge	34,500 cm
VPE 1 Gewicht	314,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	2,500 cm
VPE 2 Breite	12,500 cm
VPE 2 Länge	35,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,619 kg
VPE 3 Art	S02
VPE 3 Menge	25
VPE 3 Höhe	15 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	8,339 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------