



Hauptmerkmale

Baureihe	PowerLogic
Produktname	AMP
Produkt- oder Komponententyp	Einstellscheibe
Stromwandlerverhältnis	1000/5
Typ des Maßstabs	62 mm über 90°
Montagehalterung	Vorderseite

Zusatzmerkmale

Messwerttyp	Strom
Skala	0-1000 A

Montage

Höhe	72 mm
Breite	72 mm
Tiefe	75 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,2 cm
VPE 1 Breite	8,0 cm
VPE 1 Länge	7,5 cm
VPE 1 Gewicht	8,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	8,7 cm
VPE 2 Breite	8,5 cm
VPE 2 Länge	8,7 cm
VPE 2 Gewicht	112,0 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	360
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	4,519 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------