



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony Halbleiterrelais Harmony Elektromechanische Relais
Produkt- oder Komponententyp	Kammschiene
Verkauf je unteilbare Menge	10

Zusatzmerkmale

Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Produktkompatibilität	Steckdose RSLZ - [RETURN]Steckdose SSLZ -
Schutzart (IP)	IP00
Zubehör / Zielkategorie	Vorkonfektioniertes schmales Interface-Relais
Produktgewicht	0,003 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,3 cm
VPE 1 Breite	1,7 cm
VPE 1 Länge	12,2 cm
VPE 1 Gewicht	8 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	2 cm
VPE 2 Breite	6 cm
VPE 2 Länge	13 cm
VPE 2 Gewicht	80 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	1000
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	8,497 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der herein enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit


Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------


Wiring Diagram

Side View - Coil Side



- (1) A1
- (2) A2
- (3) Bus jumper polarity A1
- (4) Bus jumper polarity A2

Side View - Contact Side



- (1) Do not exceed 2A max per relay when using RSLZ2 on the contact side