

Produktdatenblatt

Eigenschaften

NSYRSPWP9

Spacial SF/SM-19"-Rahmen, schwenkbar,
468mm



Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------|--|
| Baureihe | Spacial |
| Zubehör / Teilekategorie | Montagezubehör |
| Produkt- oder Komponententyp | 19-Zoll-Rack |
| Anwendung | Elektronische Anwendung |
| Für die Nennmaße des Gehäuses | -H: 468 mm |
| Rack-Typ | Teilschwenkend |
| Montageort | Vorderseite des Gehäuses |
| Montagehalterung | 19"-Teilschwenkrahmenträger |
| Kompatible Produktfamilie | Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM |
| Geräteaufbau | 1 Rahmen |
| Anzahl der 19-Zoll-Einheiten | 9 |

Zusatzmerkmale

| | |
|------------------------------------|--|
| Material | Stahl |
| Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung | Bodenstehendes Gehäuse |
| Oberflächenbeschaffenheit | Verzinkt |
| Schlosstyp | Schloss, Doppelschiene 5 mm |
| Befestigungsmodus | Durch Befestigungselement |
| Anpassung | Tiefenverstellbar in Schritten à 25 mm |
| Zulässige Dauerbelastung | 2 kg pro Einheit |
| Öffnung der 19-Zoll-Racks | Reversibel 120 ° |
| Höhe | 468 mm |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 468 mm |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 7,5 cm |
| VPE 1 Breite | 47,5 cm |
| VPE 1 Länge | 52,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 2,912 kg |
| VPE 2 Art | PAM |
| VPE 2 Menge | 20 |
| VPE 2 Höhe | 50,0 cm |
| VPE 2 Breite | 100,0 cm |
| VPE 2 Länge | 120,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 71,0 kg |

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikobeschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltpunktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|